



Marcatrice FlyMarker® mini 120/45 Alimentazione a batteria, Capacità batteria: 2X8Ah



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

085761 2X8

GTIN

Classe articolo

04F

Descrizione

Esecuzione:

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).

- **Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.**
- **Software intuitivo e semplice da utilizzare, protetto da password.**
- **Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.**
- **Tipo di carattere: Matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.**
- **Tipi di carattere per un'altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.**
- **Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.**
- **Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.**
- **Incl. pacchetto HPGL (per la marcatura di loghi personalizzati e di contrassegni CE e non)**
- **Incl. pacchetto Comfort (ad es. per identificazione turni, preposizionamento, marcatura multipla, ecc.)**
- **Memoria interna per centinaia di file di marcatura, font e loghi.**
- **Disponibile in 15 lingue.**
- **Display a colori ad alta risoluzione.**
- **Visualizzazione in anteprima per marcature sicure.**

Scheda tecnica

- **Alloggiamento resistente agli urti.**

FlyMarker® mini 120/45 18 V. Sistema di marcatura manuale a batteria estremamente maneggevole e portatile al 100% con tastiera integrata e display LC a colori ad alta risoluzione. Campo di marcatura: 120 x 45 mm.

- **Sistema di guida più stabile.**

- **Magnete a spessore extra (opzionale).**

Fornitura:

Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale, squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, **2× batterie agli ioni di litio da 18 V**, caricabatterie.

Altezza max. del campo di marcatura: 45 mm

Capacità batteria: 8 Ah

Tensione nominale: 18 V

Peso con batteria: 3,7 kg

Descrizione tecnica

Capacità batteria	8 Ah
Denominazione originale prodotto	FlyMarker® mini 120/45
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso con batteria	3,7 kg
Tensione nominale	18 V
Larghezza max. del campo di marcatura	120 mm
Altezza max. del campo di marcatura	45 mm
Tipo di prodotto	Marcatrice

Accessori

Batteria ricaricabile Modello 8AH	085765 8AH
-----------------------------------	------------