

**Frenafiletti, 250 ml, Denominazione originale prodotto: 55-03****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083314 55-03
GTIN	2050002005228
Classe articolo	08G

Descrizione**Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Uso:

Resistenza bassa – distacco facile con attrezzi normali.

Resistenza media – distacco con attrezzi normali.

Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Media resistenza, utilizzabile come sigillante per serrafiletti e raccordi filettati, fino a 200 °C di temperatura, anche per materiali passivi, senza etichettatura.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Momento di scollamento minimo	18 - 23 Nm
-------------------------------	------------

Per misura del filetto M fino a	M36
Denominazione originale prodotto	55-03
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Durata dalla data di produzione	12 mese
Colore	blu
Caratteristica	senza etichettatura
Caratteristica	impedisce il grippaggio
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	tixotropico
Punto di infiammabilità	100 °C
Forma	liquido
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	superfici oleose
Dimensione massima fessura	0,25 mm
adatto per materiale	Metallo
Capacità	250 ml
Campo di impiego temperatura	-55 - 200 °C
Completamente indurito dopo	1 - 3 h
Resistenza manuale secondo	10 - 20 min
Viscosità dinamica	900 - 1500 mPas
Smontaggio	con attrezzo standard
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	250 ml
Tipo di prodotto	Frenafilletti

Accessori

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063

083392 7063

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061

083391 7061