



## Frenafiletto, 250 ml, Denominazione originale prodotto: 70-14



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083314 70-14
GTIN	8029822057087
Classe articolo	08G

### Descrizione

#### Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletto impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

#### Uso:

**Resistenza bassa** – distacco facile con attrezzi normali.

**Resistenza media** – distacco con attrezzi normali.

**Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Alta resistenza, per raccordi filettati di piccole dimensioni fino a M5 o per il fissaggio successivo di giunti a vite.

#### Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletto. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	70-14
----------------------------------	-------

Per misura del filetto M fino a	M5
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Momento di scollamento minimo	10 - 25 Nm
Caratteristica	elevata azione capillare
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	impedisce il grippaggio
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	tixotropico
Colore	verde
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Dimensione massima fessura	0,07 mm
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	Giunti a vite premontati
Forma	liquido
adatto per materiale	Metallo
Capacità	50 ml
Base chimica	Metacrilato
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Durata dalla data di produzione	12 mese
Punto di infiammabilità	100 °C
Completamente indurito dopo	2 - 3 h
Resistenza manuale secondo	10 - 20 min
Viscosità dinamica	10 - 20 mPas
Smontaggio	pesante
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	250 ml
Tipo di prodotto	Frenafilletti

---

## Accessori

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063

083392 7063

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061

083391 7061

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50