

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro mobile vario, altezza 950 mm, Piano in bambù, 20×20G,  
Lunghezza piano mm / Numero cassette: 1000**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	923511 1000
GTIN	4062406118327
Classe articolo	9GG

## Descrizione

### Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con mensola, profondità 300 mm. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

### Fornitura:

2 × strutture portanti con ruote, 2 × coppie di raccordi a gomito, mensola, piano di lavoro.

### Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

Altezza	950 mm
Ø Ruota piroettante	125 mm
Serie	vario

Serie	vario
Portata massima carrello	250 kg
ComfortClose	no
Peso	46,5 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Paraurti	no
Materiale piano di lavoro	Bambù
Maniglia trasportabile	no
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero dei cassetti	0
Ø Ruota fissa	125 mm
Abbassabile	no
Materiale ruota	Poliuretano
Spessore piano di lavoro	50 mm
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

---

## Accessori

Parete posteriore / mensolamonopezzo Adatta per  
lunghezza dei piani 700 mm

---

927140 700