



Strumento di misura lineare compatto, Modello: 1200



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434707 1200
GTIN	4059192054687
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Corpo compatto con display LCD ad alta risoluzione di facile lettura. Ingresso per 1 sonda induttiva. Display con regolazione continua dell'inclinazione per un angolo visivo ottimale. La direzione di misura è reversibile. Funzionamento con collegamento alla rete e a batteria.

Funzione:

- **Funzioni di misura dinamiche: max., min., max.-min.**
- **Centrata della visualizzazione in mezzo ai limiti di tolleranza.**
- **Menu con blocco password.**

Uso:

Come visualizzazione per un tastatore induttivo con compatibilità Mahr per compiti di misura semplici (+ A, - A). Ideale per l'impiego fisso e mobile in officina e in produzione.

Fornitura:

Incluse istruzioni d'uso, alimentatore di rete (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498938.

Risoluzione: mm / pollici

Interfaccia: Interfaccia USB

Interfaccia: Interfaccia RS232C

Interfaccia: Interfaccia Digimatic

Intervallo di misurazione: da ± 3 a $\pm 5000 \mu\text{m}$

Scala regolabile: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μm

Risoluzione massima: 0,1 μm

Lunghezza: 150 mm

Larghezza: 130 mm

Altezza: 170 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza	150 mm
Larghezza	130 mm
Risoluzione massima	0,1 μm
Altezza	170 mm
Peso	1 kg
Scala regolabile	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μm
Intervallo di misurazione	da ± 3 a ± 5000 μm
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Tipo di prodotto	Display dei valori di misura

Accessori

Tastatore lineare induttivo mobile Modello 1300TA	434750 1300TA
Tastatore lineare induttivo mobile Modello 1300MA	434750 1300MA
Tastatori lineari digitali radiali USB Modello GT62	434797 GT62
Cavo di collegamento Modello D2	498938 D2
Cavo di collegamento Modello USB2	498938 USB2
Tastatore lineare induttivo Modello 2004M	434760 2004M
Cavo di collegamento Modello R2	498938 R2
Tastatore lineare induttivo Modello 2004T	434760 2004T

Tastatori lineari digitali assiali USB Modello GT61

434795 GT61