

Garant GRIDLINE

Cassettiera 16G, 12×20G, Altezza / Numero cassette: 900/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassette mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza utile per cassette	800 mm
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Peso	69 kg
Cassetti profondità utile in G	20
Profondità	650 mm

Larghezza	400 mm
Numero dei cassetti	6
Larghezza utile	350 mm
Altezza utile	800 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	12
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	125 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	250 mm
Altezza	900 mm
Larghezza utile cassetti	300 mm
Numero di porte	0
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 250 mm	927500 250
---------------------------------------------	------------

Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927500 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette Altezza 900 mm	927412 900
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21