

**Garant****Piantane di supporto, Altezza: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928010 200
GTIN	4062406112226
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordo a gomito. Fessure laterali con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché bocche filettate sul lato anteriore e su quello interno per alloggiare altri moduli, come ad esempio pannelli forati, mensole, ecc. Piantana di supporto con aperture laterali per il passaggio dei cavi. Fornitura a coppie.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Adatte solo per barre portaprese, mensole e Multifix. Non è possibile montare il modulo portaprese n. art. 928460.

Non è possibile montare mensole per braccio di supporto né traverse.

**Descrizione tecnica**

Peso	1,2 kg
Larghezza	40 mm

Profondità	100 mm
Portata massima	50 kg
Altezza	200 mm
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Piantane di supporto

## Accessori

Multifix con clip magnetiche Easyfix Per modello 1500	928206 1500
Mensola con staffa in acciaio Per modello 1000	928145 1000
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1000/9	928235 1000/9
Mensola in lamiera di acciaioProfondità 200 mm Per modello 2000	928130 2000
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1500/9	928235 1500/9
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 2000/13	928235 2000/13
Multifix Per modello 1000	928201 1000
Multifix Per modello 2000	928201 2000
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1500/AA1	928230 1500/AA1
Mensola in lamiera di acciaioProfondità 300 mm Per modello 2000	928131 2000
Barra portapreseper dotazione personalizzata Per modello 1500	928441 1500
Multifix con clip magnetiche Easyfix Per modello 1000	928206 1000
Mensola in lamiera di acciaioProfondità 300 mm Per modello 1000	928131 1000

Braccio orientabile in tubo d'acciaio Numero di snodi 1	928170 1
Mensola in lamiera di acciaio Profondità 300 mm Per modello 1500	928131 1500
Barra portapresecon 2 prese 250 V Per modello 2000	928442 2000
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 2000/AA1	928230 2000/AA1
Barra portapresecon 4 prese 250 V Per modello 1500	928443 1500
Supporto portadisegnicon organizer magnetici Per modello 1000	928211 1000
Barra portapresecon 4 prese 250 V Per modello 2000	928443 2000
Supporto portadisegnicon organizer magnetici Per modello 2000	928211 2000
Barra portapresecon 4 prese 250 V + On/Off Per modello 1000	928444 1000
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1500/AB1	928230 1500/AB1
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1500/14	928235 1500/14
Braccio orientabile in tubo d'acciaio Numero di snodi 2	928170 2
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AB1	928230 1000/AB1
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 2000/19	928235 2000/19
Mensola con staffa in acciaio Per modello 2000	928145 2000
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 2000/AB1	928230 2000/AB1
Mensola in lamiera di acciaio Profondità 200 mm Per modello 1000	928130 1000
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AA1	928230 1000/AA1
Barra portapresecon 2 prese 250 V Per modello 1000	928442 1000
Barra portapreseper dotazione personalizzata Per modello 1000	928441 1000
	928211 1500

Supporto portadisegnon con organizer magnetici Per modello 1500

Mensola in lamiera di acciaio Profondità 200 mm Per modello 1500

928130 1500

Barra portaprese per dotazione personalizzata Per modello 2000

928441 2000

Barra portaprese con 4 prese 250 V + On/Off Per modello 2000

928444 2000

Multifix con clip magnetiche Easyfix Per modello 2000

928206 2000

Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1000/6

928235 1000/6

Multifix Per modello 1500

928201 1500

Mensola con staffa in acciaio Per modello 1500

928145 1500

Barra portaprese con 4 prese 250 V Per modello 1000

928443 1000

Barra portaprese con 2 prese 250 V Per modello 1500

928442 1500

Barra portaprese con 4 prese 250 V + On/Off Per modello 1500

928444 1500

Unità di illuminazione a LED laterale Potenza assorbita 15 W

928620 15