

Garant GRIDLINE

Set di divisori per banco da lavoro GridLine 5S, 20×20G, Modello: 1500/5S**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	923001 1500/5S
GTIN	4062406124397
Classe articolo	9GB

Descrizione**Esecuzione:**

Divisori per 4 cassette del banco da lavoro 5S. Composto da vaschette per minuteria GridLine easyPick e divisori fessurati bilaterali con listelli fessurati laterali e separatori lisci a incastro.

Per:

Banco da lavoro GARANT GridLine 5S n. art. 922864 e n. art. 922874.

Fornitura:

25 vaschette per minuteria GridLine easyPick, 6 divisori fessurati bilaterali GridLine, 3 set da 2 listelli fessurati laterali GridLine, 12 separatori lisci a incastro GridLine.

Descrizione tecnica

Per cassette larghezza utile	500 mm
Divisorio	1 G = 25 mm
Per cassette profondità utile	500 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Divisori per cassette

Accessori

Separatore liscio ad incastro,larghezza 8G Per altezza frontalino cassette 125 mm	951781 125
Vaschette per minuteria easyPickaltezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 4X4/4	951251 4X4/4
Divisori fessurati bilateraliprofondità 20G Per altezza frontalino cassette 100 mm	951520 100
Divisori fessurati bilateraliprofondità 20G Per altezza frontalino cassette 125 mm	951520 125
Vaschette per minuteria easyPickaltezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 4X4/2	951251 4X4/2
Separatore liscio ad incastro,larghezza 5G Per altezza frontalino cassette 100 mm	951751 100
Listelli fessurati a intaglio, set da 2 pezzi profondità 20G Per altezza frontalino cassette 100 mm	951570 100
Listelli fessurati a intaglio, set da 2 pezzi profondità 20G Per altezza frontalino cassette 150 mm	951570 150
Listelli fessurati a intaglio, set da 2 pezzi profondità 20G Per altezza frontalino cassette 125 mm	951570 125
Separatore liscio ad incastro,larghezza 10G Per altezza frontalino cassette 150 mm	951801 150
Separatore liscio ad incastro,larghezza 4G Per altezza frontalino cassette 125 mm	951741 125
Divisori fessurati bilateraliprofondità 20G Per altezza frontalino cassette 150 mm	951520 150