

Garant**Barra portaprese con 2 prese 250 V, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928412 1000
GTIN	4062406115906
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Dotato di 2 moduli n. art. 928470 Dim. DE250V/1.

In lamiera di acciaio con **struttura modulare**. Tutti i componenti per l'alimentazione con **cavo** e **collegamento a spina**. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere. Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l'alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.

Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):

1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

Descrizione:**Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):**

- **Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.**
- **Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.**
- **Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.**
- **Sezione del filo dei cavi preassemblati:**
 - 3 x 1,5 mm² a corrente alternata. (L, N, PE)
 - 5 x 1,5 mm² a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
- **Classe di protezione 1**
- **Tipo di protezione IP 20.**

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

- **Per l'avvitamento al piano di lavoro.**
- **Non per il montaggio tra le piantane di supporto.**
- **Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!**

Descrizione tecnica

Divisorio	8E
Altezza montato	139 mm
Profondità	100 mm
Larghezza	1000 mm
Per modello	1000
Tensione nominale	250 V
Numero di prese modello F	2
Interruttore On/Off	no
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Modello di presa	F
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo AIR/S	928470 AIR/S
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/1	928470 DE250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2