

**Garant****Barra portaprese con 4 prese 250 V, Per modello: 1500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928443 1500
GTIN	4062406116217
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

Dotato di 2 moduli n. art. 928470 Dim. DE250V/2.

In lamiera di acciaio con **struttura modulare**. Tutti i componenti per l'alimentazione con **cavo** e **collegamento a spina**. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere. Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l'alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.

**Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):**

1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,  
1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

**Descrizione:****Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):**

- **Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.**
- **Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.**
- **Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.**
- **Sezione del filo dei cavi preassemblati:**
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> a corrente alternata. (L, N, PE)**
  - 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe di protezione 1**
- **Tipo di protezione IP 20.**

**Per:**

Piantane di supporto n. art. 928010, piantana di supporto angolare n. art. 928030. Montaggio a **inserimento**.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

I primi allacciamenti, nonché l'allacciamento di connettori maschi o femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!

## Descrizione tecnica

Per modello	1500
Divisorio	13E
Altezza montato	160 mm
Peso	7 kg
Larghezza	1420 mm
Intervallo di regolazione profondità	60 mm
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Interruttore On/Off	no
Numero di prese modello F	4
Modello di presa	F
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

## Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/2	928470 DE250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CUT/OUT	928460 CUT/OUT