

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 16G, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 12x20G, Lunghezza piano: 1500/6+7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922177 1500/6+7
GTIN	4062406118228
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Fornitura:**

2 x corpi con cassetti, piano di lavoro.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Profondità corpo per cassetti	650 mm
Numero dei cassetti	13
Cassetti larghezza utile in G	12

Superficie utile dei cassetti in G	12x20
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza corpo per cassetti	900 mm
Altezza	950 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Altezza utile corpo per cassetti	800 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Larghezza corpo per cassetti	400 mm
Peso	189 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Larghezza utile cassetti	300 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Serie	vario
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927500 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927500 250
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/7	927300 900/7
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 1500 mm	926241 1500
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 900/6	927300 900/6