

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro Vario con 2 alloggiamenti 16G, altezza 850 mm, Piano in eluplan scuro, 12x20G, Lunghezza piano: 1500/6+7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	922167 1500/6+7
GTIN	4062406118167
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 16G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Fornitura:**

2 x corpi con cassetti, piano di lavoro.

**Verniciatura:**

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile corpo per cassetti	700 mm

Altezza	850 mm
Altezza corpo per cassette	800 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	1000 kg
Numero dei cassette	13
Profondità corpo per cassette	650 mm
Larghezza corpo per cassette	400 mm
Larghezza utile cassette	300 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Serie	vario
Superficie utile dei cassette in G	12×20
Peso	183 kg
Cassette larghezza utile in G	12
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927500 200
---	------------

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927500 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 800/7	927300 800/7
Cassettiera 16G Altezza / Numero cassette 800/6	927300 800/6
Piano di lavoro con rivestimento sintetico (eluplan) grigio scuro Lunghezza piano 1500 mm	926241 1500