

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro mobile vario, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano mm / Numero cassette: 1000



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	923514 1000
GTIN	4062406118334
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con mensola, profondità 300 mm. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Fornitura:

2 × strutture portanti con ruote, 2 × coppie di raccordi a gomito, mensola, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Serie	vario
Serie	vario
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2

Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero dei cassettei	0
Materiale ruota	Poliuretano
Paraurti	no
Altezza	950 mm
ComfortClose	no
Profondità piano di lavoro	750 mm
Ø Ruota piroettante	125 mm
Peso	51,5 kg
Abbassabile	no
Maniglia trasportabile	no
Portata massima carrello	250 kg
Spessore piano di lavoro	50 mm
Superficie del piano di lavoro	con vernice trasparente
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Ø Ruota fissa	125 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G

Tipo di prodotto

Banco da lavoro mobile

Accessori

Parete posteriore / mensola mono pezzo Adatta per
lunghezza dei piani 700 mm

927140 700