

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro mobile vario, altezza 950 mm, Piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano mm / Numero cassette: 1000



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	923517 1000
GTIN	4062406118341
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con mensola, profondità 300 mm. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Fornitura:

2 x strutture portanti con ruote, 2 x coppie di raccordi a gomito, mensola, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Portata massima carrello	250 kg

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota fissa	125 mm
Numero dei cassetti	0
Paraurti	no
Spessore piano di lavoro	50 mm
ComfortClose	no
Altezza	950 mm
Abbassabile	no
Ø Ruota piroettante	125 mm
Materiale piano di lavoro	Eluplan scuro
Profondità piano di lavoro	750 mm
Maniglia trasportabile	no
Peso	41,5 kg
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Materiale ruota	Poliuretano
Serie	vario
Serie	vario
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Parete posteriore / mensolamonopezzo Adatta per
lunghezza dei piani 700 mm

927140 700