



## Lampade da lavoro a LED a colori reali COLOUR MATCH, Modello: PEN



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 081513 PEN    |
| GTIN            | 5708997351178 |
| Classe articolo | 08C           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**COLOUR MATCH.** LED speciale con valore CRI elevato per una **resa perfetta dei colori** e un'altissima durata dei LED. Ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia e preparazione. Concepita per l'uso in officine di verniciatura. **Lente di vetro intercambiabile** e resistente contro tutti i tipi di solvente, anche in caso di pulizia quotidiana. **MATCHPEN.** Torcia a stelo portatile di piccole dimensioni con funzione di focalizzazione per fascio di luce concentrata tra 10° e 70°. Ideale per il riconoscimento di graffi e tracce nei controlli di qualità.

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluse 2 x batterie AAA.

### Descrizione tecnica

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Luce colorata                | Colore reale             |
| Numero di batterie contenute | 2                        |
| Corrente di illuminazione    | 100 lm                   |
| Alimentazione                | Funzionamento a batteria |
| Tipo di batteria             | Micro, AAA               |
| Larghezza complessiva        | 16 mm                    |
| Durata                       | 2 h                      |
| Grado di protezione IP       | IP 54                    |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Valore CRI                       | 95                |
| Lunghezza complessiva            | 150 mm            |
| Peso                             | 60 g              |
| Zona ATEX                        | Nessuna           |
| Denominazione originale prodotto | MINI              |
| Tipo di prodotto                 | Lampade da lavoro |

## Accessori

|  |            |
|--|------------|
| Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3    | 081559 LR3 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3 | 081552 LR3 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3 | 081551 LR3 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3 | 081561 LR3 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3 | 081554 LR3 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3 | 081553 LR3 |