

**Banco da lavoro con 3 cassetti e 2 porte battenti, Lunghezza piano: 2000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	929560 2000
GTIN	4062406130053
Classe articolo	92W

Descrizione**Esecuzione:**

- **Piano di lavoro, spessore 40 mm, indeformabile, in faggio Multiplex trattato con vernice UV trasparente.**
- **Struttura portante in lamiera d'acciaio saldata.**
- **Cassetti in lamiera di acciaio con ruote di scorrimento in Delrin.**
- **Sportelli in lamiera di acciaio, con conca in plastica, angolo di apertura di 180° e cerniera dello sportello autorientante.**
- **Serratura a cilindro centralizzata con 2 chiavi.**

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (centro): 180; 180; 180

Altezza porta (sinistra) mm: 540

Altezza porta (destra): 540

Accessori speciali:

Per ripiano adatto vedi n. art. 929581.

Verniciatura:

Corpo RAL 7035 grigio chiaro, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati, ripiani e mensole zincati.**

Nota:

Altri possibili frontalini: grigio chiaro RAL 7035, blu elettrico RAL 5005. Verniciature speciali non disponibili.

Descrizione tecnica

Altezza porta (destra)	540 mm
------------------------	--------

Larghezza struttura portante	1775 mm
Altezza	850 mm
Lunghezza piano di lavoro	2000 mm
Numero dei cassetti	3
Altezza porta (sinistra)	540 mm
Spessore piano di lavoro	40 mm
Peso	117 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	900 kg
Profondità struttura portante	630 mm
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Profondità piano di lavoro	700 mm
Superficie del piano di lavoro	con vernice trasparente
Banco di lavoro a chiusura centralizzata	sì
Larghezza utile cassetti	490 mm
Banco da lavoro in serie	no – sporgenza del piano troppo grande
Profondità utile cassetti	520 mm
Spessore del materiale	1,5 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	100 kg
Spessore inserti	40 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	90 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Compensazione altezza	20 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Guida per la serratura 225-010-9 senza inserto a bussola

914202