

 Mahr**Comparatore digitale a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / Ø Alloggiamento: 0,4/43mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	436500 0,4/43
GTIN	4059192013301
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Comparatore digitale a leva con display a lettura **1/1000 quasi analogica e digitale.**

**Modo di misura:** normale / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilità di inserire un fattore di correzione.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, codolo di serraggio di Ø 8 mm, chiave per punta tastatrice, punta tastatrice in HM di Ø 2 mm.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498951. Per punta tastatrice di ricambio vedi n. art. 436210; 436240.

**Descrizione tecnica**

Forza di misura	0,13 N
Errore di inversione valore misurato $f_u$	5 $\mu$ m

Intervallo di misurazione per direzione	0,4 mm
Ø Alloggiamento	43 mm
Errore ammesso $f_e$	10 $\mu$ m
Movimento tastatore	2×110 grado
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	14,5 mm
Ø Sfera di misura	2 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG
Certificato DAkkS Comparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo di collegamento Duplex Modello R2	498951 R2
Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 12,5 mm Ø Sfera di misura 2 mm	436210 2
	436240 2

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 36,5 mm  
Ø Sfera di misura 2 mm

Cavo di collegamento Duplex Modello USB2

498951 USB2