

Garant GRIDLINE

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg, 26×20G, Altezza frontalini cassette: 150mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 930634 150 |
| GTIN | 4062406131470 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Portata 75 kg.

Per:

Corpo per cassetti 30×24G n. art. 930625.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Peso | 15 kg |
| Altezza frontalino | 150 mm |
| Altezza utile | 125 mm |

| | |
|---|--|
| Superficie utile dei cassettei in G | 26x20 |
| Cassetti con apertura differenziata | a una mano |
| Profondità utile in G | 20 |
| Larghezza utile in G | 26 |
| Campo d'impiego | Carrello |
| Profondità utile | 500 mm |
| Larghezza utile | 650 mm |
| Con cassettei con sblocco di sicurezza | sì |
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26x20G |
| Tipo di prodotto | Cassetto |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassettei in G 26 | 951020 26 |
| Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassettei in G 26 | 951032 26 |
| Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassettei in G 26 | 951030 26 |
| Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10 | 951025 10 |