


Garant GRIDLINE

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassette: 125mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 931166 125 |
| GTIN | 4062406132019 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di pannelli fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Portata 75 kg.

Per:

Corpo per cassetti 30×28G n. art. 931155.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Peso | 15 kg |
| Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 |
| Cassetti con apertura differenziata | a una mano |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg |

| | |
|--|--|
| Altezza frontalino | 125 mm |
| Altezza utile | 100 mm |
| Larghezza utile in G | 26 |
| Profondità utile in G | 24 |
| Campo d'impiego | Carrello |
| Profondità utile | 600 mm |
| Larghezza utile | 650 mm |
| Con cassette con sblocco di sicurezza | sì |
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×24G |
| Tipo di prodotto | Cassetto |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26 | 951030 26 |
| Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 26 | 951020 26 |
| Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10 | 951025 10 |
| Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 26 | 951032 26 |