

Garant GRIDLINE

**Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 200 kg, 36×24G, Altezza frontalini cassette: 125mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 931356 125    |
| GTIN            | 4062406132231 |
| Classe articolo | 9GK           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale.** Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che ne impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Portata 200 kg.

**Per:**

Alloggiamento cassettiere per utensili 40×28G n. art. 931335.

**Fornitura:**

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Altezza frontalino                   | 125 mm     |
| Portata cassetti/ripianti estraibili | 200 kg     |
| Altezza utile                        | 100 mm     |
| Superficie utile dei cassetti in G   | 36×24      |
| Cassetti con apertura differenziata  | a una mano |

|                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Peso                                             | 19 kg                                                          |
| Larghezza utile in G                             | 36                                                             |
| Profondità utile in G                            | 24                                                             |
| Campo d'impiego                                  | Carrello                                                       |
| Larghezza utile                                  | 900 mm                                                         |
| Profondità utile                                 | 600 mm                                                         |
| Con cassette con sblocco di sicurezza            | sì                                                             |
| Spessore del materiale                           | 1,2 mm                                                         |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 %                                                          |
| Gamma colori                                     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G | 36×24G                                                         |
| Tipo di prodotto                                 | Cassetto                                                       |

## Accessori

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 36                | 951020 36   |
| Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10                                                       | 951025 10   |
| Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3                                      | 950550 75/3 |
| Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 36               | 951032 36   |
| Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 36 | 951030 36   |