



Trapano avvitatore a batteria senza batteria e caricabatterie, Modello: 71161264



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
- Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all'87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.

Vantaggi:

Trasmissione a 4 velocità brevettata.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie. Inclusi mandrino, clip da cintura e valigetta di trasporto. **Senza batteria e caricabatterie.**

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta di trasporto
Peso	1,2 kg
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Denominazione originale prodotto	ASCM 18 QSW Select
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Numero massimo giri 3° velocità	1400 min ⁻¹
Tensione batteria	18 V
Numero massimo giri 2 velocità	700 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Coppia massima morbido	20 Nm
Numero massimo giri 4° velocità	2500 min ⁻¹
Numero massimo giri 1 velocità	400 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Coppia massima duro	40 Nm
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Trasmissione a 4 velocità. 18V
USP2	adatto per legno e acciaio, mandrino a serraggio rapido, campo di serraggio 1,5-13, senza batteria

Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria
FE18 V

073835 FE18