

PRYOR

Set di punzoni con numeri, 10 pezzi Scrittura normale 0 – 9, Altezza di scrittura: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085405 4
GTIN	5022044000230
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

Uso:

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Descrizione tecnica

Limitazione della profondità	sì
Spessore gambo	9,5
Altezza di scrittura	4 mm
Lunghezza complessiva	70 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/4	085411 4/4
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/6	085411 4/6
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/0	085411 4/0
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/9	085411 4/9
Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/7	085411 4/7
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/8	085411 4/8
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/3	085411 4/3
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/2	085411 4/2
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/5	085411 4/5
Punzone – singolo Scrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 4/1	085411 4/1