

Garant**Tool24 Smartline – armadio verticale con portautensili, Per codoli utensili: HSK40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	979101 HSK40
GTIN	4062406134044
Classe articolo	9SA

Descrizione**Esecuzione:**

I cassetti estraibili hanno le guide sul fondo e sono dotati di chiusura centralizzata (utilizzabile come sblocco di emergenza). I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l'alloggiamento di portautensili, guide portanti, ripiani a vasca e lamiera forate. I cassetti estraibili verticali sono dotati di protezione per ogni singolo cassetto. I cassetti estraibili si aprono automaticamente. Così si garantisce un accesso più rapido agli utensili.

- **Conservazione di utensili preimpostati.**
- **Possibile solo unitamente a un sistema Master Unit Tool24 Smartline.**
- **Possibilità di ordinare 14 diverse configurazioni (diversi attacchi SK, VDI, C, HSK).**
- **Incluse 24 guide portanti.**
- **Attacchi adatti per portautensili, guide portanti, vaschette per ripiani e lamiera forate.**
- **Carico massimo con distribuzione su tutta la superficie per estrazione: 600 kg.**
- **Carico massimo armadio verticale: 2400 kg.**
- **Sistema di chiusura per sblocco di emergenza.**

Uso:

Sistema automatico di distribuzione prodotti per custodire e gestire utensili e articoli di classe C.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassette estraibili antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Gli armadi verticali richiedono particolari condizioni per quanto riguarda la superficie di appoggio, poiché i cassette estraibili hanno le guide direttamente sul fondo. Il cliente deve assolutamente soddisfare i seguenti requisiti per il luogo di installazione:

- **Tolleranza di planarità a norma DIN 18202 per le superfici piane.**
- **Angolarità di max. 2 mm su una lunghezza di misura di 1 m.**
- **La superficie di appoggio deve avere una portata sufficiente.**
- **Fondo liscio.**

I sistemi sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento.

Questi armadi verticali possono essere utilizzati solo in abbinamento a un sistema Master Unit Tool24 Smartline n. art. 979001 S11M o n. art. 979001 S11M-EN, a un sistema Master Unit Tool24 PickOne n. art. 979201 DE o n. art. 979211 EN, nonché a un sistema Master Unit Tool24 Locker n. art. 979300 DE o n. art. 979310 EN.

- **Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.**

Descrizione tecnica

Larghezza	717 mm
Interasse A	56 mm
Numero boccole portautensili	504
Numero di cassette estraibili	4
Altezza	2000 mm
Numero di portautensili n. art. 970130	24
Portata cassetto estraibili verticale	600 kg
Peso	320 kg
Profondità	750 mm
Cassette a estrazione verticale larghezza	155 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale	1750 mm
Serie	Smartline Tool24
Portata corpo interno dell'armadio	2400 kg
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo di prodotto

Sistema di fornitura prodotti

Accessori

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili
HSK40

970130 HSK40