



Trapano avvitatori a batteria, Modello: M18CBLDD-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo. Con motore senza spazzole esente da manutenzione con coppia elevata. **Elettronica REDLINK™** – gestione sicura dei carichi con **protezione contro i sovraccarichi**, per una lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

Vantaggi:

Elettronica REDLINK™.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio M18 Red, caricabatterie M12-18C, clip da cintura e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	M18CBLDD-202C
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 500 min ⁻¹
Peso	1,5 kg
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Utilizzo tipico	Strong
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Coppia massima duro	60 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Numero massimo giri 2 velocità	1800 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per legno	52 mm
Capacità batteria	2 Ah
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

Accessori

Attacco per serraggio angolare Modello WB1	073920 WB1
Attacco per serraggio angolare Modello OSD2	073920 OSD2
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C

Sistema agli ioni di litio M18B2 Tipo batteria MB18

073827 MB18