



Set di seghe a tazza in bimetallo Power Change Plus, Modello: 19-83



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	589810 19-83
GTIN	3165140949590
Classe articolo	54B

Descrizione

Esecuzione:

Set di seghe a tazza in bimetallo con sistema Power Change Plus nei diametri più comuni. Inclusi attacco esagonale e punte da centro in HSS in valigetta di plastica.

Descrizione tecnica

Numero di punte da centro	2
Numero pezzi	9
Ø Seghe a tazza	19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Numero di attacchi	1
Serie	Power Change Plus
Tipo di prodotto	Sega da traforo

Accessori

Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 105 mm	589790 105
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 121 mm	589790 121
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 152 mm	589790 152
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 16 mm	589790 16
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 19 mm	589790 19
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 20 mm	589790 20
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 22 mm	589790 22
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 25 mm	589790 25
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 29 mm	589790 29
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 32 mm	589790 32
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 35 mm	589790 35
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 38 mm	589790 38
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 40 mm	589790 40
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 44 mm	589790 44
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 51 mm	589790 51
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 54 mm	589790 54
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 60 mm	589790 60
	589790 65

Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 65 mm

Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 68 mm

589790 68

Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 76 mm

589790 76

Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 83 mm

589790 83

Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 92 mm

589790 92

AttaccoPower Change Plus esagonale Per seghe a tazza di Ø 14-152 mm

589795 14-152

Punte da centroPower Change Plus Modello HSS-CO

589800 HSS-CO