



Set di seghe a tazza in bimetallo Power Change Plus, Modello: 20-76



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	589810 20-76
GTIN	3165140949620
Classe articolo	54B

Descrizione

Esecuzione:

Set di seghe a tazza in bimetallo con sistema Power Change Plus nei diametri più comuni. Inclusi attacco esagonale e punte da centro in HSS in valigetta di plastica.

Descrizione tecnica

Ø Seghe a tazza	20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Numero di punte da centro	2
Numero di attacchi	1
Numero pezzi	14
Serie	Power Change Plus
Tipo di prodotto	Sega da traforo

Accessori

Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 105 mm	589790 105
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 121 mm	589790 121
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 152 mm	589790 152
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 16 mm	589790 16
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 19 mm	589790 19
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 20 mm	589790 20
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 22 mm	589790 22
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 25 mm	589790 25
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 29 mm	589790 29
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 32 mm	589790 32
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 35 mm	589790 35
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 38 mm	589790 38
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 40 mm	589790 40
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 44 mm	589790 44
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 51 mm	589790 51
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 54 mm	589790 54
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 60 mm	589790 60

Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 65 mm	589790 65
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 68 mm	589790 68
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 76 mm	589790 76
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 83 mm	589790 83
Sega a tazza in bimetalloPower Change Plus Diametro 92 mm	589790 92
AttaccoPower Change Plus esagonale Per seghe a tazza di Ø 14-152 mm	589795 14-152
Punte da centroPower Change Plus Modello HSS-CO	589800 HSS-CO