

Garant**Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata, Numero di giraviti: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	626089 9
GTIN	4062406133863
Classe articolo	61C

Descrizione**Esecuzione:**

La nuova sfera di tenuta, in acciaio di grande qualità, trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave. Questa funzione di fermo rende questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l'alto o verso il basso, oppure profondi.

Il **supporto in plastica** permette di sfilare ogni singola chiave senza dover spostare le altre.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 626087 – a partire da 3 mm con sfera di tenuta: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Riposte in: Supporto in plastica

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	9
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Superficie	cromato
Funzione di fermo	Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3

Codolo con rivestimento in plastica	no
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 2 mm	626087 2
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 6 mm	626087 6
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 4 mm	626087 4
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 2,5 mm	626087 2,5
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 10 mm	626087 10
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 3 mm	626087 3
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 1,5 mm	626087 1,5
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 5 mm	626087 5
Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenutaesecuzione cromata Esagono 8 mm	626087 8