

**Garant****Tool24 Locker – Sistema master EN, Modello: 450/10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	979310 450/10
GTIN	4062406134761
Classe articolo	9SA

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema di distribuzione con scomparti di diverse dimensioni per garantire un prelievo sicuro e completamente documentato di ogni singolo articolo. Gli scomparti hanno una grandezza tale da poter custodire articoli di grandi dimensioni e sono predisposti per il passaggio di cavi elettrici allo scopo di alloggiare dei carica batterie. Un sistema di illuminazione interna a LED di serie facilita sia il riconoscimento degli scomparti che vengono aperti automaticamente in assenza di luce che il prelievo stesso. Il listello a LED posto lungo gli scomparti agevola ulteriormente le operazioni di prelievo e riempimento.

I pannelli forati montati su entrambi i lati consentono il montaggio flessibile di un monitor touchscreen se master. Permettono inoltre il fissaggio di ganci e supporti Easyfix nonché di tutti gli altri accessori per pannelli forati disponibili nel nostro catalogo.

Il sistema master può essere ingrandito e combinato con altri armadi slave di qualsiasi variante hardware Tool24.

Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected. Sistema di distribuzione per articoli di grandi dimensioni. Scomparti con altezza di 460 mm e larghezza e profondità di 450 mm.

**Vantaggi:****Hoffmann Group Connected**

Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all'interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.

**Uso:**

Sistema di fornitura automatico per custodire e gestire anche articoli voluminosi, quali ad es. DPI, elettroutensili e utensili manuali di grandi dimensioni o le nostre valigette in plastica L-BOXX®.

**Collocamento:**

numero scomparti × altezza in mm: 8× 300; 2× 460

**Fornitura:**

Sistema master EN con touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso, **sistema operativo in inglese.**

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati.**

**Nota:**

Tutti gli scomparti sono predisposti per l'alimentazione. Il collegamento di alimentatori singoli deve essere effettuato a cura del cliente. Le indicazioni sul peso riportate nei dati tecnici si riferiscono agli armadi del sistema di ampliamento, anche senza PC o schermo.

- **Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.**

Scomparti con finestrella, colori e dimensioni (dimensioni degli scomparti, larghezze e profondità degli armadi) personalizzabili.

Rivolgetevi al vostro consulente specializzato!

## Descrizione tecnica

Peso	210 kg
Larghezza	1100 mm
Profondità	500 mm
Altezza	1965 mm
Portata per scomparto	25 kg
Numero cassette di custodia	10
Profondità utile scomparto	450 mm
Altezza utile scomparto (2)	460 mm
Larghezza utile scomparto	450 mm
Altezza utile scomparto (1)	300 mm
Serie	Tool24 Locker
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 Locker

Interfaccia	Hoffmann Group Connected
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Sistema di fornitura prodotti