

**Sega frontale a batteria Senza batteria, Modello: GSA1832-0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Impostazioni di velocità a due stadi per materiali diversi.

La Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dai sovraccarichi garantendone una lunga durata. Apparecchio dotato di impugnatura ergonomica con rivestimento morbido.

Fornitura:

Sega frontale a batteria senza batterie né caricabatterie rapido.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073859.

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	GSA 18 V-32
Numero di corse	0 - 2500 min ⁻¹
Particolarità	SDS
Lunghezza corsa	32 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Peso	3,5 kg
Vibrazione massima a norma EN	10 m/s ²

Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073856 C18
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 922EF	588600 922EF
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 922EHM	588600 922EHM
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073851 B18
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 1122EF	588600 1122EF
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 1122BF	588600 1122BF
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073853 B18
Caricabatterie Modello GAL18160C	073866 GAL18160C
Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073863 C18
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 922BF	588600 922BF
Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073854 B18
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Set di lame per seghe frontali a gattuccio Descrizione 1155CHM	588600 1155CHM
Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073857 C18

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione
batteria C18 V

073865 C18

Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria,
tensione batteria C18 V

073858 C18

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione
batteria C18 V

073867 C18