




## Set di chiavi combinate, Numero degli utensili: 20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	952505 20
GTIN	4062406153069
Classe articolo	91A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

#### Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952505: 1 pz.

Chiavi combinate HOLEX n. art. 613950 Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: cad. 1 pz.

### Descrizione tecnica

Numero degli utensili	20
Profondità	500 mm
Larghezza in G	10
Profondità in G	20
Larghezza	250 mm
Esecuzione	con chiavi (chiavi combinate)
Peso	2,587 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm

Riempimento di un cassetto in G	10×20
Altezza minima appropriata frontalino cassette	100 mm
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 952505	952001 952505
Chiave combinata Apertura 22 mm	613950 22
Chiave combinata Apertura 24 mm	613950 24
Chiave combinata Apertura 9 mm	613950 9
Chiave combinata Apertura 11 mm	613950 11
Chiave combinata Apertura 6 mm	613950 6
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613950 5,5
Chiave combinata Apertura 12 mm	613950 12
Chiave combinata Apertura 18 mm	613950 18
Chiave combinata Apertura 16 mm	613950 16
Chiave combinata Apertura 27 mm	613950 27
Chiave combinata Apertura 19 mm	613950 19
Chiave combinata Apertura 15 mm	613950 15
Chiave combinata Apertura 17 mm	613950 17
Chiave combinata Apertura 13 mm	613950 13
Chiave combinata Apertura 20 mm	613950 20
Chiave combinata Apertura 10 mm	613950 10
Chiave combinata Apertura 14 mm	613950 14
Chiave combinata Apertura 7 mm	613950 7
Chiave combinata Apertura 21 mm	613950 21
Chiave combinata Apertura 8 mm	613950 8