

**TMSERROR, Modello: GBH18V-26F****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075515 GBH18V-26F
GTIN	3165140956451
Classe articolo	03B

**Descrizione****Esecuzione:**

**Martello perforatore a batteria da 18 V con portautensili SDS-plus e motore senza spazzole.**

- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Estremamente robusto: l'Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.**

Martello perforatore a batteria, ideale per l'impiego quotidiano.

- **Controllo completo grazie a KickBack Control ed Electronic Precision Control.**
- **Lavori precisi in combinazione con l'aspirazione della polvere opzionale GDE 18 V-16.**

**Vantaggi:**

Motore Brushless.

**Fornitura:**

Inclusi 2x **batterie ProCore** da 18 V / 8,0 Ah, caricabatterie, mandrino a cambio rapido da 13 mm, asta di profondità, impugnatura supplementare e L-Boxx 136.

**Nota:**

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

**Descrizione tecnica**

Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Energia d'urto	2,6 J
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	26 mm
Portautensile forma	SDS-Plus
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Peso	3,6 kg
Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN	13 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	GBH 18V-26 F
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero di colpi massimo	4350 min <sup>-1</sup>
Capacità batteria	8 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Martello perforatore

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073854 B18
Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073865 C18
Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria, tensione batteria C18 V	073857 C18
	073856 C18

Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria,  
tensione batteria C18 V

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione  
batteria B18 V

073851 B18

Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria,  
tensione batteria C18 V

073858 C18

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione  
batteria B18 V

073853 B18

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione  
batteria C18 V

073867 C18

Caricabatterie Modello 1880CV

073866 1880CV

Starter set a batteriaProCore Modello di batteria, tensione  
batteria C18 V

073863 C18