




Giravite a percussione, Numero degli utensili: 7



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 953423 7 |
| GTIN | 2050002004214 |
| Classe articolo | 91A |

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953423: 1 pz.

Giravite per viti con intaglio di WERA n. art. 660300 Dim. 3,5; 4,5; 5,5; 7: cad. 1 pz.

Giravite WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668300 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Vaschetta per minuteria GARANT easyPick n. art. 951211 Dim. 3x3/1: 1 pz.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|----------|
| Numero degli utensili | 7 |
| Profondità in G | 16 |
| Profondità | 400 mm |
| Numero di utensili | 7 |
| Larghezza in G | 8 |
| Larghezza | 200 mm |
| Peso | 0,676 kg |

| | |
|--|---------------------------|
| Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm |
| Riempimento di un cassetto in G | 8x16 |
| Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 7 mm | 660300 7 |
| Cacciavite per viti con impronta a croce Phillipscon cappuccio a percussione Dim. dell'impronta a croce 2 | 668300 2 |
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 5,5 mm | 660300 5,5 |
| Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 953423 | 952001 953423 |
| Cacciavite per viti con impronta a croce Phillipscon cappuccio a percussione Dim. dell'impronta a croce 1 | 668300 1 |
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 3,5 mm | 660300 3,5 |
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 4,5 mm | 660300 4,5 |