

Set di scalpelli, punteruoli e cacciaspine, Numero degli utensili: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	954652 10
GTIN	2050002016927
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da **20 G × 16 G** o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

Fornitura:

Insero in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954652: 1 pz.

Scalpello piatto n. art. 740500 Dim. 200: 1 pz.

Scalpello a unghietta n. art. 740600 Dim. 200: 1 pz.

Punteruolo n. art. 745500 Dim. 3; 4: cad. 1 pz.

Cacciaspine n. art. 747000 Dim. 2; 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Profondità	250 mm
------------	--------

Profondità in G	10
Numero degli utensili	10
Larghezza	200 mm
Larghezza in G	8
Esecuzione	con utensile a percussione
Peso	1,381 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x10
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Scalpello a unghietta Lunghezza complessiva 200 mm	740600 200
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 3 mm	747000 3
Scalpello piatto Lunghezza complessiva 200 mm	740500 200
Punteruoloesecuzione robusta Ø Punta 4 mm	745500 4
Punteruoloesecuzione robusta Ø Punta 3 mm	745500 3
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 4 mm	747000 4
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 2 mm	747000 2
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954652	952001 954652
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 8 mm	747000 8
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 5 mm	747000 5
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 6 mm	747000 6