

**Set di utensili universali 20 pezzi, Numero di utensili: 20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	680155 20
GTIN	4062406158910
Classe articolo	61H

Descrizione**Uso:**

Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e 2 chiusure a scatto. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Contenuto:

flessometro finestrella lettura diretta: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5

Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (9 pezzi)

Giraviti a intaglio: cad. 1 pz. n. art. 660030 Dim. 2,5; 4; 5,5

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667690 Dim. 1; 2

Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160

Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 200

Forbici da lavoro: 1 pz. n. art. 769240 Dim. 175

Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813500 Dim. 180

Coltelli multiuso con lame preincise a settori: 1 pz. n. art. 845020

Nota:**Fornitura completa.**

Il set offre inoltre spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 2x3/1 (non comprese nella fornitura).

Riempimento di un cassetto in G: 8x20

Lunghezza: 508 mm

Larghezza: 292 mm

Altezza: 60 mm

Descrizione tecnica

Larghezza	292 mm
Altezza	60 mm
Lunghezza	508 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Numero pezzi	20
Riempimento di un cassetto in G	8x20

Accessori

Box modulare Modello 4-1	630310 4-1
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Martello da fabbro con colletto salvamanico Peso senza manico 200 g	750110 200
Chiavi regolabili Lunghezza complessiva 180 mm	813500 180
Vaschette per minuteria easyPick altezza 50 mm Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X3/1	951251 2X3/1
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2,5 mm	660030 2,5
Coltello multiuso con impugnatura in bimatereiale con 3 lame, 18 mm	845020
Forbici da lavoro con rivestimento in titanio Lunghezza complessiva 175 mm	769240 175
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 4 mm	660030 4
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5
Pinza cromata, con impugnatura in bimatereiale Lunghezza complessiva 160 mm	700940 160
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Box modulare Modello 4	630305 4