

**Set di giraviti, Numero di giraviti: 13****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 667270 13     |
| GTIN            | 4013288176349 |
| Classe articolo | 63H           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Impugnatura** in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate. Cappuccio a percussione ed esagono di manovra (tranne intaglio Dim. 3,5). **Lama** esagonale in acciaio speciale, di tipo passante fino all'estremità dell'impugnatura (Intaglio Dim. 3,5 non passante).

**Fornitura:**

13 pezzi in 2 supporti in plastica.

Cad. 1 giravite per viti con intaglio n. art. 660300 Dim. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.

Cad. 1 giravite per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668300 Dim. 1; 2; 3.

Cad. 1 giravite per viti Pozidriv n. art. 668305 Dim. 1; 2; 3.

Cad. 1 cacciavite per viti con impronta Torx® Dimensioni TX20; TX25.

**Descrizione tecnica**

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Esagono di azionamento | sì                                                |
| Numero di giraviti     | 13                                                |
| Profilo di manovra     | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
| Profilo di manovra     | Cacciavite per viti con intaglio                  |

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di manovra               | Cacciavite per viti Pozidriv                                                        |
| Profilo di manovra               | Giraviti per viti con impronta Torx®                                                |
| Denominazione originale prodotto | Big Pack 900                                                                        |
| Cappuccio a percussione          | sì, tranne intaglio Dimensione 3,5                                                  |
| Esecuzione impugnatura           | plastica resistente agli urti con zona morbida integrata (tranne intaglio Dim. 3,5) |
| Materiale impugnatura            | Plastica resistente agli urti                                                       |
| Lama passante                    | sì                                                                                  |
| Tipo di prodotto                 | Giravite                                                                            |

## Accessori

|                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 7 mm   | 660300 7   |
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 5,5 mm | 660300 5,5 |
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 3,5 mm | 660300 3,5 |
| Cacciavite per viti con impronta a croce Phillipscon cappuccio a percussione Dim. dell'impronta a croce 2         | 668300 2   |
| Cacciavite per viti con impronta a croce Phillipscon cappuccio a percussione Dim. dell'impronta a croce 3         | 668300 3   |
| Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 4,5 mm | 660300 4,5 |
| Giravite con impronta a croce Pozidrivcon cappuccio a percussione Dimensione dell'intaglio a croce 3              | 668305 3   |
| Giravite con impronta a croce Pozidrivcon cappuccio a percussione Dimensione dell'intaglio a croce 1              | 668305 1   |
| Cacciavite per viti con impronta a croce Phillipscon cappuccio a percussione Dim. dell'impronta a croce 1         | 668300 1   |
| Giravite con impronta a croce Pozidrivcon cappuccio a percussione Dimensione dell'intaglio a croce 2              | 668305 2   |

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforme  
cappuccio a percussione Larghezza delle punte b 9 mm

660300 9