

Set per elettricisti interamente isolato, Numero degli utensili: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	954585 12
GTIN	2050002004351
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 n. art. 954585: 1 pz.

Giravite elettrico per viti con intaglio di WERA n. art. 663100 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5: cad. 1 pz.

Giraviti cercafase n. art. 665050 Dim. 3: 1 pz.

Giravite WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668600 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Pinza universale GARANT interamente isolata n. art. 701710 Dim. 180: 1 pz.

Pinza a becchi mezzotondi dritti GARANT interamente isolata n. art. 713310 Dim. 200: 1 pz.

Tronchese a tagliente laterale GARANT interamente isolato n. art. 725310 Dim. 160: 1 pz.

Coltello spelacavi n. art. 728010 Dim. 8-28: 1 pz.

Pinza spellafili GARANT n. art. 728613 Dim. 6: 1 pz.

Descrizione tecnica

Larghezza	250 mm
Larghezza in G	10
Profondità in G	24
Numero di utensili	12
Profondità	600 mm

Numero degli utensili	12
Esecuzione	con set di utensili
Peso	1,614 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10×24
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 2,5 mm	663100 2,5
Pinza universale al vanadio, es. cromataisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 180 mm	701710 180
Pinza a becchi mezzotondi drittiisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 200 mm	713310 200
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm	663100 5,5
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 4 mm	663100 4
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954585	952001 954585
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 1	668600 1
Pinza spellafili Per sezione del filo 6 mm ²	728613 6
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 2	668600 2
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromataisolamento a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	725310 160

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm	663100 3,5
Cercafase unipolare Larghezza dei taglienti 3 mm	665050 3
Coltello spelacavi con lama uncinata Per Ø Cavo 8-28 mm	728010 8-28