

Garant**Carrelli per macchine CN con ruote in PU, Larghezza utile: 627mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970041 627
GTIN	4062406162702
Classe articolo	91L

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio e struttura in lamiera di acciaio con pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili. Cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (Ø 160 mm) e 4 grandi maniglie per un uso sicuro in officina. Inclusa mensola in lamiera di acciaio (lungh.xlargh.xprof. 150x452x30 mm).

Fornitura:

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in PU.

Verniciatura:

Telaio e pareti laterali antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Descrizione tecnica

Larghezza utile	627 mm
Larghezza	675 mm

Portata massima	400 kg
Materiale ruota	PU
Profondità	800 mm
Ø Ruota	160 mm
Numero di guide portanti (per lato)	2
Altezza	1200 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di portautensili (per lato)	4
Profondità superficie di appoggio	800 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza superficie di appoggio	675 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrelli per macchine CN

Accessori

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili 0	970130 0
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK80	970130 HSK80
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK100	970130 HSK100
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI30	970130 VDI30
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK30	970130 SK30
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK50	970130 HSK50
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK40	970130 SK40

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK40	970130 HSK40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI20	970130 VDI20
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI40	970130 VDI40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C5	970130 C5
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK50	970130 SK50
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C4	970130 C4
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C8	970130 C8
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK63	970130 HSK63
Guida portante per portautensili Tool-UNIT Larghezza 627 mm	970110 627
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C6	970130 C6