

Garant**Carrello con ruote in PU, Larghezza utile mm / modello: 452/A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970011 452/A
GTIN	4062406163136
Classe articolo	91L

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Telaio stabile con 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (Ø 160 mm). I montanti vengono avvitati con il telaio e la maniglia. Pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili.

Fornitura:

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in PU.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, pareti laterali antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 925 mm

Largh. sup. appoggio: 500 mm

Prof. sup. appoggio: 800 mm

Larghezza utile: 452 mm

Numero di guide portanti (1 livello): 3

Numero di portautensili (1 livello): 5

Descrizione tecnica

Altezza	925 mm
Numero di portautensili (1 livello)	5
Ø Ruota	160 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Largh. sup. appoggio	500 mm
Portata massima	400 kg
Prof. sup. appoggio	800 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	PU
Larghezza utile	452 mm
Modello	A
Profondità	800 mm
Numero di guide portanti (1 livello)	3
Larghezza	500 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrelli per macchine CN

Accessori

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK100	970125 HSK100
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK50	970125 HSK50
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK40	970125 SK40
	970175 452

Mensola con coperchio per carrelli modulari Larghezza 452 mm

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI20

970125 VDI20

Mensola per carrelli modulari Larghezza 452 mm

970170 452

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C4

970125 C4

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI30

970125 VDI30

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili 0

970125 0

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C6

970125 C6

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK80

970125 HSK80

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK40

970125 HSK40

Guida portante per portautensili UNIT Larghezza 452 mm

970110 452

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI40

970125 VDI40

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C5

970125 C5

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C8

970125 C8

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK50

970125 SK50

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK30

970125 SK30

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK63

970125 HSK63