

Set di scalpelli, punteruoli e cacciaspine, Numero degli utensili: 10**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	954678 10
GTIN	2050002004382
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. **Strato superiore color antracite**, mentre quello inferiore di **contrasto grigio** mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 10 G o 250 × 250 mm) o 1/2 (10 G × 20 G o 250 × 500 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi banchi da lavoro GARANT GridLine con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 20 G o 500 × 500 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954678: 1 pz.

Scalpello piatto n. art. 740500 Dim. 200: 1 pz.

Scalpello a unghietta n. art. 740600 Dim. 200: 1 pz.

Punteruolo n. art. 745500 Dim. 3; 4: cad. 1 pz.

Cacciaspine n. art. 747000 Dim. 2; 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.

Descrizione tecnica

Larghezza	250 mm
-----------	--------

Profondità in G	10
Numero degli utensili	10
Profondità	250 mm
Larghezza in G	10
Esecuzione	con utensile a percussione
Peso	1,344 kg
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	10×10
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 2 mm	747000 2
Punteruoloesecuzione robusta Ø Punta 4 mm	745500 4
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 954678	952001 954678
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 5 mm	747000 5
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 4 mm	747000 4
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 6 mm	747000 6
Punteruoloesecuzione robusta Ø Punta 3 mm	745500 3
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 8 mm	747000 8
Scalpello piatto Lunghezza complessiva 200 mm	740500 200
Scalpello a unghietta Lunghezza complessiva 200 mm	740600 200
Cacciaspine, qualità normale verniciata Ø Punta D 3 mm	747000 3