

Garant GRIDLINE

## Armadio per macchine a CN completo con portautensili, con saracinesca, Per codoli utensili: VDI40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	971309 VDI40
GTIN	4062406164102
Classe articolo	9GI

### Descrizione

#### NOTA: selezione del colore possibile

#### Esecuzione:

Armadio attrezzato 40x20G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

**Con saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.**

#### Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 20 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

#### Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**.

#### Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm  
 Larghezza in G: 40  
 Profondità in G: 20  
 Guide di sicurezza: 9 paio

## Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Numero boccole portautensili	153
Interasse A	75 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Peso	146 kg
Numero di moduli portautensili	9
Guide di sicurezza	9 paio
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Frontalini armadio	Saracinesca
Tipo di prodotto	Armadio per macchine CN

## Accessori

Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / armadietto 40G Per codoli utensili VDI40	971570 VDI40
Inserto in plastica Modello VDI40	947390 VDI40
Maniglia per GridLine Modello GP14	914226 GP14

Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per  
profondità armadio in G 20

---

971525 20