

Garant GRIDLINE

Armadio capiente per macchine a CN completo di boccole portautensili con ante battenti in lamiera piena, Per codoli utensili: VDI20**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971451 VDI20
GTIN	4062406164881
Classe articolo	9GI

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x28G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 28 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942573 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento. Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 40
 Profondità in G: 28
 Altezza utile: 1845 mm

Descrizione tecnica

Numero boccole portautensili	232
Altezza	2000 mm
Profondità	700 mm
Interasse A	55 mm
Larghezza in G	40
Numero di moduli portautensili	8
Larghezza	1000 mm
Peso	115 kg
Altezza utile	1845 mm
Guide di sicurezza	2 paio
Profondità in G	28
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Tipo di prodotto	Armadio capiente per macchine a CN

Accessori

940501 2000

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante
battenti Per altezza armadio 2000 mm

Inserto in plastica Modello VDI20

947390 VDI20

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio /
armadietto 40G Per codoli utensili VDI20

971570 VDI20

Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per
profondità armadio in G 28

971525 28