

Garant GRIDLINE

Armadio capiente per macchine a CN completo di boccole portautensili con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Per codoli utensili: SK50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	971453 SK50
GTIN	4062406165024
Classe articolo	9GI

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40x28G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 28 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530 – 942573 e Gruppo 95. In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento. Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 40
 Profondità in G: 28
 Altezza utile: 1845 mm

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Numero boccole portautensili	48
Larghezza	1000 mm
Guide di sicurezza	2 paio
Peso	115 kg
Numero di moduli portautensili	8
Altezza utile	1845 mm
Profondità in G	28
Altezza	2000 mm
Interasse A	141 mm
Larghezza in G	40
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Tipo di prodotto	Armadio capiente per macchine a CN

Accessori

Inserto in plastica Modello SK50	947390 SK50
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 28	971525 28
Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / armadietto 40G Per codoli utensili SK50	971570 SK50