



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 47 pezzi, Numero pezzi: 47



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630028 47
GTIN	4000896215188
Classe articolo	630

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Vantaggi:

Custodia per smartphone con funzione di appoggio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 9 pz. Dim. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice: 13 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

BIT per viti con impronta a croce Phillips C 6,3: 2 pezzi Dim. 1; 2

BIT per viti Pozidriv C 6,3: 2 pezzi Dim. 1; 2

BIT per viti con intaglio C 6,3: 3 pz. Dim. 4; 6; 8

BIT con attacco esagonale C 6,3: 5 pz. Dim. 2; 3; 4; 5; 6

BIT per Torx® C 6,3: 5 pezzi Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Raccordo per bit da 1/4 pollice: Bussola quadra da 1/4 pollice - attacco per bit da 1/4 pollice

Prolunga da 1/4 pollice: 1 pezzo Dim. 101,5 mm

Prolunga da 1/2 pollice: 2 pezzi Dim. 123; 248 mm

Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz.

Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632060

Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640480

Riposte in: Custodia in plastica con espositore / piano di appoggio

Altezza: 65 mm

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 5-27 mm

Campo apertura chiave esagonale: 2-6 mm

Descrizione tecnica

Campo apertura bussola esagonale	5-27 mm
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Numero pezzi	47
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con profilo combinato Phillips-intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Campo apertura chiave esagonale	2-6 mm
Lunghezza	355 mm
Larghezza	235 mm
Altezza	65 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Alloggiamento in schiuma espansa morbida bicomponente · 342 mm x 172 mm

163-568L

Cassetta portautensili per Safety-Insert-System · 355 mm x
235 mm x 65 mm

165-L