

**Garant****Carrello con ruote in gomma piena, Larghezza utile mm / modello: 452/A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970016 452/A
GTIN	4062406163167
Classe articolo	91L

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Telaio stabile con 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (Ø 160 mm). I montanti vengono avvitati con il telaio e la maniglia. Pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili.

**Fornitura:**

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in gomma piena.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, pareti laterali antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 925 mm

Largh. sup. appoggio: 500 mm

Prof. sup. appoggio: 800 mm

Larghezza utile: 452 mm

Numero di guide portanti (1 livello): 3

Numero di portautensili (1 livello): 5

**Descrizione tecnica**

Numero di guide portanti (1 livello)	3
Ø Ruota	160 mm
Largh. sup. appoggio	500 mm
Modello	A
Larghezza	500 mm
Altezza	925 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Prof. sup. appoggio	800 mm
Profondità	800 mm
Materiale ruota	Gomma piena
Numero di portautensili (1 livello)	5
Portata massima	400 kg
Larghezza utile	452 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrelli per macchine CN

## Accessori

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C8	970125 C8
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK100	970125 HSK100
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK80	970125 HSK80
Guida portante per portautensili UNIT Larghezza 452 mm	970110 452
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI30	970125 VDI30

Mensola con coperchio per carrelli modulari Larghezza 452 mm	970175 452
Mensola per carrelli modulari Larghezza 452 mm	970170 452
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C5	970125 C5
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI40	970125 VDI40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK50	970125 SK50
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK30	970125 SK30
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C6	970125 C6
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK50	970125 HSK50
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK40	970125 HSK40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI20	970125 VDI20
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK40	970125 SK40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C4	970125 C4
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK63	970125 HSK63
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili 0	970125 0