

Garant**Carrello con ruote in gomma piena, Larghezza utile mm / modello: 627/A****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	970016 627/A
GTIN	4062406163174
Classe articolo	91L

Descrizione**Esecuzione:**

Stabile telaio con 2 ruote fisse e 2 piroettanti con freno montate su cuscinetti a sfera (\varnothing 160 mm). I montanti vengono avvitati con il telaio e la maniglia. Pareti laterali forate con passo da 25 mm, per il montaggio di guide portanti e portautensili.

Fornitura:

Carrello con 2 pareti laterali, maniglia e ruote in gomma piena.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, pareti laterali antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Guide portanti adatte per portautensili GARANT Tool-UNIT sono disponibili al n. art. 970110 nonché al n. art. 971000. Portautensili adatti al n. art. 970125 o al n. art. 970130.

Descrizione tecnica

Larghezza utile	627 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità superficie di appoggio	800 mm
Profondità	800 mm

Ø Ruota	160 mm
Numero di portautensili (1 livello)	5
Larghezza superficie di appoggio	675 mm
Numero di guide portanti (1 livello)	3
Materiale ruota	Gomma piena
Altezza	925 mm
Portata massima	400 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	675 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrelli per macchine CN

Accessori

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK50	970130 SK50
Vassoio con coperchio per carrelli modulari Larghezza 627 mm	970175 627
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK50	970130 HSK50
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK100	970130 HSK100
Guida portante per portautensili Tool-UNIT Larghezza 627 mm	970110 627
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C6	970130 C6
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK30	970130 SK30
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C8	970130 C8

Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili SK40	970130 SK40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C4	970130 C4
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK63	970130 HSK63
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI30	970130 VDI30
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI20	970130 VDI20
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili C5	970130 C5
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK40	970130 HSK40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili 0	970130 0
Vassoio per carrelli modulari Larghezza 627 mm	970170 627
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili VDI40	970130 VDI40
Portautensili con boccole portautensili Per codoli utensili HSK80	970130 HSK80