

Garant GRIDLINE

Armadio per macchine a CN completo con portautensili, con ante battenti in lamiera piena, Per codoli utensili: C8**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	971301 C8
GTIN	4062406163730
Classe articolo	9GI

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 40x20G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 20 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm
 Larghezza in G: 40
 Profondità in G: 20
 Guide di sicurezza: 9 paio

Descrizione tecnica

Altezza	2000 mm
Profondità	500 mm
Larghezza	1000 mm
Peso	146 kg
Interasse A	104 mm
Numero boccole portautensili	72
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Numero di moduli portautensili	9
Guide di sicurezza	9 paio
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Tipo di prodotto	Armadio per macchine CN

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 1500 mm

940501 1500

Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / armadietto 40G Per codoli utensili C8	971570 C8
Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per profondità armadio in G 20	971525 20
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Inserto in plastica Modello C8	947390 C8
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000