

**Set di parallele temprate, Lunghezza: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	366704 100
GTIN	4045197750891
Classe articolo	32D

Descrizione**Esecuzione:**

HOLEX – esecuzione standard. Tolleranza altezza e accoppiamento 0,01 mm. Conservato in custodia di legno (come illustrato in figura). Durezza: 60 HRC.

Rettificate a coppie.**Uso:**

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Contenuto:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Nota:

Dim. 125 – 200: incremento di 1 mm; sono raggiungibili tutte le dimensioni fino a 9 mm.
Per supporti di ricambio vedi elenco ricambi.

Descrizione tecnica

Numero listelli	20 paio
Lunghezza	100 mm
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 4X7 mm	366706 4X7
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 6X14 mm	366706 6X14
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 3X11 mm	366706 3X11
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 2X20 mm	366706 2X20
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 5X8 mm	366706 5X8
Cassetta di legno di ricambio per parallele temprate Modello S1	366754 S1
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 3X6 mm	366706 3X6
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 3X16 mm	366706 3X16
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 2X15 mm	366706 2X15
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 4X17 mm	366706 4X17
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 2X10 mm	366706 2X10
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 3X21 mm	366706 3X21
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 4X12 mm	366706 4X12
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 2X5 mm	366706 2X5
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 4X22 mm	366706 4X22
	366706 5X23

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 5X23 mm

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 5X13 mm

366706 5X13

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 5X18 mm

366706 5X18

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 6X24 mm

366706 6X24

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 6X19 mm

366706 6X19

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 Larghezza × Altezza 6X9 mm

366706 6X9