



Set di utensili portagodroni a fresare, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290219 25
GTIN	4030741656910
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Regolazione rapida dell'utensile tramite mandrino di regolazione.

Contenuto:

cad. 1 pezzo utensile portagodroni a fresare n. art. 290200 e n. art. 290210: Dim. 25

cad. 1 pezzo godrone n. art. 290276 e n. art. 290281: Dim. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

cad. 2 pezzi godrone n. art. 290261: Dim. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Descrizione tecnica

Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBL45° 1×BR15°
Per il profilo zigrinato	RBL30° 1×AA
Per il profilo zigrinato	RBR45° 1×BL15°
Per il profilo zigrinato	RAA 1×BL30°
Per il profilo zigrinato	RBR30° 1×AA

Per il profilo zigrinato	RAA 1×BR30°
Per il profilo zigrinato	RGE30° 2×AA
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 25X6/1,5 mm	290276 25X6/1,5
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 25X6/0,8 mm	290261 25X6/0,8
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 25X6/1,0 mm	290276 25X6/1,0
Utensile portagodroni a fresareuniversale Dim. codolo 25 mm	290210 25
Utensile portagodroni a fresareuniversale Dim. codolo 25 mm	290200 25
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 25X6/1,0 mm	290261 25X6/1,0
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 25X6/0,8 mm	290276 25X6/0,8
Godrone in PM Ø Godrone d1 × Larghezza godrone b / Passo dentatura 25X6/1,5 mm	290261 25X6/1,5