

Garant GRIDLINE

## Armadio per macchine a CN completo con portautensili, con saracinesca, Per codoli utensili: VDI20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	971309 VDI20
GTIN	4062406164089
Classe articolo	9GI

### Descrizione

#### NOTA: selezione del colore possibile

#### Esecuzione:

Armadio attrezzato 40x20G. Con guide di sicurezza regolabili con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** con 4 piedini regolabili a seconda delle esigenze individuali per compensare le irregolarità del pavimento. **Portata totale** massima per **coppia di guide di sicurezza 200 kg**, per **modulo portautensili 150 kg**.

**Con saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.**

#### Fornitura:

Armadio con guide di sicurezza n. art. 971525 Dim. 20 e modulo con boccole portautensili n. art. 971570.

#### Verniciatura:

Corpo, guide di sicurezza e moduli portautensili grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciati**.

#### Nota:

Ripiani ed accessori per armadi GridLine, vedi n. art. 940501 - 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 500 mm  
 Larghezza in G: 40  
 Profondità in G: 20  
 Guide di sicurezza: 9 paio

## Descrizione tecnica

Interasse A	55 mm
Profondità	500 mm
Peso	146 kg
Profondità in G	20
Larghezza	1000 mm
Altezza	2000 mm
Larghezza in G	40
Numero boccole portautensili	261
Numero di moduli portautensili	9
Guide di sicurezza	9 paio
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Frontalini armadio	Saracinesca
Tipo di prodotto	Armadio per macchine CN

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP14	914226 GP14
Inserto in plastica Modello VDI20	947390 VDI20
Modulo con boccole portautensili per larghezza armadio / armadietto 40G Per codoli utensili VDI20	971570 VDI20

Guide di sicurezza per moduli portautensili, coppia Per  
profondità armadio in G 20

---

971525 20