

PRYOR

Set di punzoni con numeri, 10 pezzi Scrittura normale 0 – 9, Altezza di scrittura: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085405 10
GTIN	5022044004726
Classe articolo	08W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio tenace con incisione perfettamente concentrica, precisa e limitazione della profondità. Gambo temprato e calibrato. Trattamento della testa di percussione per elevata sicurezza di lavorazione. In astuccio di plastica.

Punzoni di precisione ad alte prestazioni, nichelati chimicamente, massima durata.

Scrittura normale: il carattere punzonato è leggibile direttamente sul pezzo.

Uso:

Per evidenziare materiali con **resistenza fino a 1200 N/mm²**.

Ricambi:

Singoli punzoni con numeri: n. art. 085411 Dim. altezza scrittura / numeri, per esempio n. art. 085411 Dim. 3/1.

Singoli punzoni con lettere: n. art. 085431 Dim. altezza scrittura / caratteri, per esempio n. art. 085431 Dim. 3/A.

Nota:

Su richiesta sono disponibili ulteriori punzoni manuali e per macchine di qualsiasi tipo, per esempio punzoni con logo aziendale. Consegna secondo le vostre disposizioni.

Descrizione tecnica

Limitazione della profondità	sì
Spessore gambo	14,3
Altezza di scrittura	10 mm
Lunghezza complessiva	89 mm
Tipo di prodotto	Punzone manuale

Accessori

Portapunzoni Modello GRIP	085475 GRIP
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/0	085411 10/0
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/1	085411 10/1
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/2	085411 10/2
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/3	085411 10/3
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/4	085411 10/4
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/5	085411 10/5
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/6	085411 10/6
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/7	085411 10/7
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/8	085411 10/8
Punzone – singoloScrittura normale 0 – 9 Altezza scrittura (mm) / caratteri 10/9	085411 10/9